

Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi, WAS



Nástěnné hliníkové skříně s jednokřídlými dveřmi, WAS, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Řada WAS je ideální pro použití v oblastech s vystavením korozi nebo s nepříznivými okolními podmínkami.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Hliník AlMg3. Tělo: 2 mm. Dveře: 2,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Tělo: Skládané se švovými sváry. Čtyři čepy M8x13 pro upevnění na spodní profil / montážní desku. Pro usnadnění instalace jsou v každém zadním rohu skříně laserem označena místa, kde je třeba vyvrtat otvory pro upevnění na nástěnné drážky AWS.

Dveře: Montáž na povrch s otevíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se zajišťovacím kolíkem. Levé nebo pravé otevírání. Vnitřní navařené čepy M6 s namontovanými profily dveří MMDP. Těsnost zajišťuje lité polyuretanové těsnění.

Splňuje normu IP66 | IK 08

Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříně o výšce 600 až 800 mm. Espaňoletové třibodové zamykání pro skříně o výšce 1000 mm a více. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní deska vertikálně označena v 10mm intervalech. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující uchycení kabelů. Upevnění na přivařené čepy M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji. Při použití příslušenství AMG lze polohu montážní desky nastavit do libovolné hloubky.

Kabelové vstupy: V zájmu maximálního těsnění nejsou standardně dodávány žádné otvory pro vstup kabelů.

Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Obsah dodávky: Skříň s dveřmi a montážní deskou, montážní profily dveří, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství. Kovový klíč pro modely o výšce 1000 mm a vyšší. Zemnicí vybavení.

Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Obsah dodávky: Skříň s dveřmi a montážní deskou, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství. Kovový klíč pro modely o výšce 1000 mm a vyšší. Zemnicí vybavení.

Body Thickness: 2mm
Tloušťka dveří: 2.5mm
Materiál: Aluminium
Barva: Light Gray
Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový
Kód barvy: RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Number of Locking Devices	Velikost panelu	Hmotnost
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE