

# CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



## VLASTNOSTI

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

**Material:** High Density Polyethylene (HDPE); Ocel

## SPECIFIKACE

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Diameter (Ø) | Height (H) |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|------------|
| EL14CPPS         | 153620         | 14 mm              |                |                    | 22 mm        | 15 mm      |
| EL12CPPS         | 153610         | 12 mm              | #4             | 10M                | 17 mm        | 15 mm      |
| EL18CPPS         | 153640         | 18 mm              |                |                    | 27 mm        | 15 mm      |
| EL10CPPS         | 153600         | 10 mm              | #3             |                    | 17 mm        | 15 mm      |
| EL16CPPS         | 153630         | 16 mm              | #5             | 15M                | 22 mm        | 15 mm      |
| EL20CPPS         | 153650         | 20 mm              | #6             | 20M                | 27 mm        | 15 mm      |
| EL30CPPS         | 153690         | 30 mm              |                |                    | 37 mm        | 18 mm      |
| EL50TCPPS        | 154970         | 50 mm              |                |                    | 64 mm        | 18 mm      |
| EL28CPPS         | 153680         | 28 mm              | #9             | 30M                | 37 mm        | 18 mm      |
| EL25CPPS         | 153670         | 25 mm              | #8             | 25M                | 33 mm        | 18 mm      |
| EL40CPPS         | 153710         | 40 mm              |                |                    | 52 mm        | 18 mm      |

| Katalogové číslo | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Diameter (Ø) | Height (H) |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|------------|
| EL22CPPS         | 153660         | 22 mm              | #7             |                    | 33 mm        | 18 mm      |
| EL32CPPS         | 153700         | 32 mm              | #10            |                    | 42 mm        | 18 mm      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Barva  | Množství v balení |
|------------------|----------------|--------|-------------------|
| EL14CPPS         | 153620         | Green  | 100               |
| EL12CPPS         | 153610         | Red    | 100               |
| EL18CPPS         | 153640         | White  | 100               |
| EL10CPPS         | 153600         | Yellow | 100               |
| EL16CPPS         | 153630         | Black  | 100               |
| EL20CPPS         | 153650         | Yellow | 100               |
| EL30CPPS         | 153690         | White  | 100               |
| EL50TCPPS        | 154970         | Black  | 40                |
| EL28CPPS         | 153680         | Black  | 100               |
| EL25CPPS         | 153670         | Red    | 100               |
| EL40CPPS         | 153710         | Green  | 50                |
| EL22CPPS         | 153660         | Blue   | 100               |
| EL32CPPS         | 153700         | Yellow | 100               |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**