

IP-PRO Aluminum Case, EMC

IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.



VLASTNOSTI

Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)

Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529

EMC-shielded

Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I

IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262

Temperature range of the enclosure –40 to +90°C

Materiál:	Hliník
Produktová řada:	IP-PRO ALU EMC
Kód barvy:	RAL 7001
Typ:	Rugged
Product Type:	Small Form Factor Case

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silver Grey
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silver Grey

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Množství v balení	Barva
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silver Grey
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silver Grey
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silver Grey
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silver Grey
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silver Grey
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silver Grey
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silver Grey
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silver Grey
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silver Grey
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silver Grey

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Shape
26880-008	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-009	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-002	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-011	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-004	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-012	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-015	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-007	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-014	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-005	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-006	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-010	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-001	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-003	Strukturovaný Práškový	Rectangular
26880-013	Strukturovaný Práškový	Rectangular

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

For mechanical modifications, innovative PCB and cable fixing solutions, as well as cooling concepts, please contact us.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE