

LHX+ Fan Tray



VLASTNOSTI

LHX+ Fan trays allow for easy and hot swappable replacement of fans

Product Type: Fan Tray

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Works With	Množství v balení	Airflow Direction
29714-025	244.24mm	215.15mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Front to Top
29714-026	244.24mm	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Front to Top

Table 2/2

Katalogové číslo	Barva	Kód barvy	Fan Quantity	Povrchová úprava	Vstupní napětí AC	Materiál
29714-025	Light Grey	RAL 7035	1	Aluminum-Zinc Plated	230V	Ocel
29714-026	Light Grey	RAL 7035	1	Aluminum-Zinc Plated	230V	Ocel

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE