

# 2000 U-Channel Beam Clamp




## FUNKTIONER

For use with 2000 series U-channels

Requires installation in pairs

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Finish            | Flange Thickness (FT) | A     | Screw Diameter (Sc) | Torque (TQ) |
|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------|
| 2025EG        | 570240        | Stål     | Electrogalvanized | 11 mm Max             | 25 mm | 6                   | 30 N·m      |



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

