


3000 Beam Clamp Kit

FUNKTIONER

Medium duty system

Includes clamp and U channel



Materiale: Stål
Finish: Electrogalvanized

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)	Flange Thickness (FT)
3300EG	570410	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3400EG	570420	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3500EG	570430	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3600EG	570440	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Hole Size (HS)	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
3300EG	570410	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	13 mm	3700N	490N	390N
3600EG	570440	13 mm	3700N	490N	390N

A: 40 mm
B: 100 mm

C:	150 mm
D:	25 mm
E:	31.5 mm
X:	10.5 x 25 mm
Screw Diameter (Sc):	8
Torque (TQ):	30 N·m

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

