

3000 U-Channel

FUNKTIONER

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps



Materiale: Stål
Finish: Electrogalvanized


SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)	Hole Size (HS)
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	X	A	B
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

