

3000 U-Channel Beam Clamp




FUNKTIONER

For use with 3000 series U-channels

Requires installation in pairs

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Finish	Flange Thickness (FT)	A	Screw Diameter (Sc)	Torque (TQ)
3025EG	570500	Stål	Electrogalvanized	15 mm Max	40 mm	8	30 N·m



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

