

BC200/BC400 Beam Clamp



FUNKTIONER

Threaded hole on back and bottom




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Finish	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Torque (TQ)	Static Load
BC200M6	181180	Stål	Electrogalvanized	6	16 mm Max	3 N·m	440N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

