

Threaded Rod, Steel, HD, M10 Rod, 1,000 mm

KATALOGNUMMER


050M101000HD

FUNKTIONER

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 592615

Materiale: Stål

Finish: Hot-Dip Galvanized

Quality Class: 4.8

Rod Size (RS): M10

Length (L): 1000mm

Static Load: 7000N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

