

Push In Conduit Clamp, 22–30 mm OD, 7 mm Hole, Plain



KATALOGNUMMER

12P

FUNKTIONER

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 171150

Materiale: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour


Outer Diameter (OD): 22 - 30 mm

Hole Size (HS): 7 mm

Hole Type: Plain

Ultimate Static Load 1 (F1): 110N

Ultimate Static Load 2 (F2): 65N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

