

Conduit to Flange Clip, Side Mount, 22–30 mm conduit, 8–14 mm Flange

KATALOGNUMMER


12P58SM

FUNKTIONER

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid and aluminum conduit

Will pivot thru 360°



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 175230

Orientation: Side Mount


Materiale: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 22 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Ultimate Static Load (F): 111N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

