


Hammer-On Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flange

KATALOGNUMMER

4H912R5



FUNKTIONER

Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles

Fits most beams

Installs with just a hammer



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 191045


Materiale: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Hole Size (HS): 7.1 mm

Static Load: 900N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

