


# H-PSM Conduit to Flange Clip, Side Mount, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flange



## KATALOGNUMMER

**8P912SM**

## FUNKTIONER

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

## PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 175200

Orientation: Side Mount


Materiale: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 18 - 22 mm

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Ultimate Static Load (F): 111N



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

