

C-EC Cable to Strut Clamp, 32–36 mm OD



KATALOGNUMMER

C36EC

FUNKTIONER

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 337660

Materiale: Stål

Finish: Hot-Dip Galvanized

Outer Diameter (OD): 32 - 36 mm

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 1.75 mm


Torque (TQ): 2 N·m

A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

