

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, Steel, 19–25 mm OD, 7.14 mm Hole



KATALOGNUMMER

CD1B

FUNKTIONER

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 181190

Materiale: Stål

Finish: Electro galvanized

Nut Type: Built-In Nut

Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Hole Size (HS): 7.14 mm

Static Load 1 (F1): 880N

Static Load 2 (F2): 220N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

