

Strut Channel Type DD, Slotted, 124 mm x 41 mm x 2.5 mm



KATALOGNUMMER

DD25H6000PG

FUNKTIONER

Cold formed channel, slotted

Welded back to back



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 310650

Strut Type: DD (124 x 41 mm)

Materiale: Stål

Finish: Pregalvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 6000mm

Height (H): 124 mm



Width (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

