

Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger, Spring Steel, M10 Hole



KATALOGNUMMER

EERTIM10

FUNKTIONER

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 173140

Materiale: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 0.8 - 3 mm


Drill Bit Diameter: 7mm

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

