

H-Ti/T Rod to Flange Clip, M10 Hole, Threaded, 14–20 mm Flange



KATALOGNUMMER

M10TI912

FUNKTIONER

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Requires only a hammer to install



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 175020

Materiale: Spring Steel


Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Static Load: 900N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

