

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod, Steel, EG, M8, M10 Rod, 120 mm

KATALOGNUMMER

PBRM8M10L120

FUNKTIONER

Light duty with two holes and one nut/adaptor



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 587140

Materiale: Stål

Finish: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 8;10

Length (L): 120mm


Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

A: 81 mm

B: 18 mm

C: 11 mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

