

M8x25mm Eye Bolt with 8.5mm Diameter Thru-Hole, electrogalvanized

KATALOGNUMMER

SLEBM8

FUNKTIONER

Designed to accept nVent CADDY Speed Link wire rope or hook



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 195856

Materiale: Stål


Finish: Electrogalvanized

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 25mm

Hole Size (HS): 8.5 mm

Length (L): 50mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

