

# Strut and Rod Beam Clamp, M10 Rod, 50 mm Max Flange



## KATALOGNUMMER

**STCB10M**

## FUNKTIONER

Multifunctional beam clamp suitable for strut channel or threaded rod

Bolt included

Requires installation in pairs

## PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 181580

Materiale: Stål

Finish: Electrogalvanized



Strut Type: A (41 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 50 mm Max

A: 71 mm

Static Load: 1350N



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

