

Strut to Strut Connector



KATALOGNUMMER

STS

FUNKTIONER

Consists of two half castings, nut and bolt

Allows for bolting two strut channels back to back through the slots

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 315450

Materiale: Stål

Finish: Electrogalvanized

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12.7 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load: 4900N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

