

Eye Screw

FUNKTIONER


Designed to accept nVent CADDY Speed Link wire rope or hook



Materiale: Stål
Finish: Electrogalvanized

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Hole Size (HS)	Length (L)
SLEBM6	195854	6	20mm	7.2 mm	37.5mm
SLEBM8	195856	8	25mm	8.5 mm	50mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

