

H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount



FUNKTIONER

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install



SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Static Load	Certificeringer
12M24SMS1	179690	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness(FT)	Static Load	Certificering
20M58SM	173770	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Static Load	Certificering
8M24SMS1	179650	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

