

OCDC-Ti/T Deck Threaded Rod Hanger



FUNKTIONER


Attaches to decking without having to drill or punch holes

Supports threaded rod

Materiale: Spring Steel
Finish: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Static Load
OCDCTIM6	160710	6 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N
OCDCTIM8	160720	8 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

