

PEMSA Wire Basket Tray Universal Part Clamp

FUNKTIONER

Significant mechanical clamping strength

Captive screw

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Farve	A	B	Rod Size (RS)
WBTUPCBG	820717	Black	20 mm	23 mm	6
WBTUPCEG	820716		20 mm	23 mm	6

DIAGRAMS

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

