

Quick Strut Nut with Stud



FUNKTIONER

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened

Materiale: Stål
Finish: Electrogalvanized

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Rod Size (RS)	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	A	B
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Torque (TQ)	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

