

Strut to Strut Connector



FUNKTIONER

Consists of two halve castings, nut and bolt

Allows for bolting two strut channels back to back through the slots

SPEKIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	A	B	C
STS	315450	Stål	Electrogalvanized	32 mm	25 mm	12.7 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Torque (TQ)	Static Load
STS	315450	7 N·m	4900N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

