


Kabelforankring | Vægskabe, CAG



Denne tokomponent kabelforskrining kan monteres på en lang række skabe. Den holder kablet på plads og eliminerer enhver ydre belastning.

FUNKTIONER

Beskrivelse: To-komponent kabeltylle med membranforsegling og kabelforankring. Installationen kræver ikke værktøj, det er selvjusterende til den omgivende vægtykkelse og klikker nemt på plads. På grund af sit kompakte design udvider membranen sig blot 5.7 mm uden på kabinettet. "Pushout" membranen er permanent forseglet indtil gennemtrængning af et kabel eller rør. Velegnet til huller i materialer på 0.7 til 3 mm tykkelse.

Materiale: TPE og Polyamid 66, halogenfri.

Temperaturområde: -20 °C til +125 °C.

Overfladebehandling: RAL 7035.


Tæthedsgrad: IP 67,65, vandtæt.

Pakke størrelse: 50 stk.

Farve: Light Gray
Materiale: Plastik
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Height (H)	Diameter (Ø)	Cable Diameter Range
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE