

HD-kabelforskruninger, CGHD



Disse hygiejniske kabelforskruninger opfylder EHEDG-kravene og er udviklet til skabe, der skal monteres i fødevarerindustrien. Beskyttelse mod indtrængen er garanteret, selv når skabet skal rengøres med varmt vand under højt tryk.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Kabel fittings i hygiejnisk design. Kendt for deres fremragende trækaflastning, selv ved højere beskyttelsesgrad. Bearbejdning kræves. Design i henhold til EHEDG-standarderne.

Materiale: AISI 303 rustfrit stål. Tætning i FDA-godkendt silikone.

Tæthedegrad: IP 69.

Pakke størrelse: 5 stk., låsemøtrik inkluderet.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Materiale
CGHD12	27mm	16mm	16mm	Stainless Steel	Wall Mounted	Stainless Steel 303
CGHD16	30mm	20mm	20mm	Stainless Steel	Wall Mounted	Stainless Steel 303
CGHD20	37mm	26mm	26mm	Stainless Steel	Wall Mounted	Stainless Steel 303
CGHD25	43mm	30mm	30mm	Stainless Steel	Wall Mounted	Stainless Steel 303

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.