


Kombinerbare singledør aluminium gulvskab udendørs tavle, ECOM



Dette dobbeltvæggede kombinerbare aluminiumsskab med en enkelt dør, ECOM, er designet til udendørs brug. Det findes som hyldevare i mange forskellige dimensioner og giver mulighed for at skabe mange forskellige konfigurationer, da det er kombinerbart. Med en høj IP 66 beskyttelsesgrad, anti-vandalismefunktioner og effektive funktioner til håndtering af termisk styring så er komponenter i skabet meget godt beskyttet.

INDUSTRISTANDARDS

CE, UK CA, UL

IP

FUNKTIONER

Materiale: Aluminium ALMg3. Dør: 2 mm. Bagpanel: 2 mm. Regntag: 2 mm. Bundplade: 2 mm.

Ramme: AISI 304L slebet rustfristål. Ramme: 1.5 mm. Sammensvejest modsatte åben profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Dobbeltvægge med top & bund ventilationåbninger for luftgennemstrømning. Monteret med skjulte hængsler der tillader venstre eller højrehånds åbninger.

Bagpanel: Dobbeltvægge med top & bund ventilationåbninger for luftgennemstrømning. Fastgjort indefra. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

Regntag: Skrånende regntag med integreret tagrende og ventilerings kanaler.

Sidepaneler: Kan fås som tilbehør.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med opskummet polyurethan pakning for at sikre maksimal forsegling.

Lås: Espagnolette 4-point låsesystem. Påvirker ikke pladsen indvendigt. Standard løftehåndtag med sikkerhedslås.

Jordforbindelse: Interne paneler er jordet gennem deres fittings og er udstyret med separate jordforbindelser.

Overfladebehandling: RAL 7035 Struktur pulver maling 100% Polyester.

Tæthedsgrad: Overholder IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bundpladen er monteret.

Godkendelser: Modstandsdygtig over for klimatiske og kemiske aktive stoffer i henhold til EN61969-3 "Mekaniske strukturer for elektronisk udstyr. Udendørsanlæg".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.


Tykkelse (T): 2mm

Materiale: Aluminium

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE