


Dørkontakt, DSW



Dørkontakten tænder og slukker lamper eller andre elektriske apparater, når skabsdøren åbnes, uden at de skal betjenes manuelt.

INDUSTRISTANDARDS

CE
cCSAus
CCC

FUNKTIONER

Godkendelser: CE, cCSAus.

Afbryder kapacitet: 3 A / 240 V.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

Beskrivelse: Dørkontakt til aktivering af enhver elektrisk enhed (lys, signalering, alarmer, osv.). Kan monteres efter montering af skabet, således at døråbningen holdes fri. Monteres i det indvendige hulmønster i skabsrammen i gulvskabe. Kabelindgang M20.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Nominal spænding	Maksimal strøm	Produktfamilie
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Free-Standing

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.