


Vægskabe med dobbeltdør, MAD



Serien af vægmonterede lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MAD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor åben en enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: Kabinet: 1.5 mm lakeret stål. Flange: 1.4 mm lakeret stål. Dør: 2 mm lakeret stål. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål / 2.5 mm MAD1001030R5 og derover.

Krop: Kantbukknet og fuldsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20.4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.

Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med låsepind. Indvendige M6 svejsede studse til montering af dørprofiler MMDP. To aftagelige monteringsprofiler på højre dør og to på venstre dør. Forsegling sikres med en opskummet silikonepakning i et stykke.

Lås: Tilpasset lås med dobbelt-bit for let åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Espagnolet trepunktslås. Andre indsatser leveres som tilbehør.

Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkelt placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejsset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter. Ved brug af AMG-tilbehør kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.

Flangeåbning: Anbragt helt bagest i skabet for at lette kabling på monteringspladen.

Tæthedsgrad: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Til udendørs installation anbefales det at bruge et regntag, ARF og 100 % polyestermalingsbelægning samt en grunder til korrosionsbeskyttelse. Der skal tages hensyn til modstandsdygtighed over for korrosion ved udendørs og indendørs brug.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Levering inkluderer: Skab med døre og monteringsplade (medfølger ikke til varenumre, der ender på PER5).

Monteringsprofiler til to døre på hver dør. Kabelforskruningsplade(r) med pakning(er), 3 mm metalnøgle med to tappe og


Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035
Body Thickness:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	No		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Yes	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	No		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Yes	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	No		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Yes	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	No		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Yes	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1370 x 950mm	282mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* 3-punkts espagnoletlås.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

