

Vægmonterede skabe rustfrit stål dobbeltdør, ADR



Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med dobbeltdør, ADR, er ideel til installation under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørens bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenter i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til industrier som f.eks. føde- og drikkevarer og lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademønteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning eller en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.

Lås: Tilpasset zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibration mekanisme. Espagnolet trepunktslås. Rustfrie låse og andre versioner leveres som tilbehør.

Montageplade: Montagepladen er markeret lodret for hver 10 mm for nem vandret montering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skrue påsvejet skabets bagvæg. I skabe med en højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladen justeres i dybden.

Kabel indgang: Ingen flangepladeåbninger som standard for at maksimere tætningen og renligheden.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringstilbehør.

Yderligere informationer: Temperaturregulering, ventilation og regntag anbefales til krævende og udendørs anvendelse. Se venligst vores afsnit om varmestyring for yderligere oplysninger.

Finish: Poleret
Body Thickness: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Gasket Type	Materiale	Maksimal monteringsdybde
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* 3 punkts espagnolette lukkesystem.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.