


Kabeltylle | Vægskabe, CED



Kabeltyllen af gummi er let at montere, og kabler og rør kan nemt trækkes igennem uden brug af værktøj. Dette sikrer, at skabets beskyttelsesgrad opretholdes.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Let at anvende uden brug af værktøj. Membranen er permanent lukket indtil et kabel føres gennem. Passer til materialetykkelse 0.5 til 4 mm.

Materiale: EPDM Halogenfri.

Temperaturområde: -40 °C til +110 °C.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Tæthedsgrad: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Materiale: EPDM
Finish: Smooth
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

