

Jordstrop, ECFE



Dette jordkabel er forskåret og har forborede forbindelseshuller, hvilket letter både indkøb og montering.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til jording og potential udligning mellem tavler, dele og skabsramme.

Længde: 300 mm.

Materiale: Fortinnet elektrolytiske 0,15 mm kobber wire.

Arbejdstemperatur: Op til 105°C.

Pakke størrelse: 10 stk.

Monteringskrav: Tilføj EFC tilslutningssæt for montering af strop på lakeret ramme.

Materiale: Copper
Finish: Tinned
Tykkelse: 0.15mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Cross Section
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Lakeret Stål	Free-Standing, IEC General Accessories	16mm ²
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Lakeret Stål	Free-Standing, IEC General Accessories	25mm ²

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.