


# LED-skabsbelysning 24 V, EL1200D24V

LED-skabslys er specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Værktøjsfri montering reducerer monteringsiden. Enkel plug-and-play-kabelføring. 24V (DC) model.



## FUNKTIONER

Beskrivelse: LED-skabslys er specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Hurtig og værktøjsfri montering takket være et låsekrogssystem, som passer til 25 mm hulmønsteret på nVent HOFFMAN-skabe. Kan monteres vandret eller lodret.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Farvetemperatur:</b>  | 4000K         |
| <b>Driftstemperatur:</b> | -20 to 55°C   |
| <b>Farve:</b>            | Black         |
| <b>Lampetype:</b>        | LED           |
| <b>Lysfarve:</b>         | Neutral White |
| <b>Materiale:</b>        | Plastik       |
| <b>Finish:</b>           | Smooth        |

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Stiktype       | Light Output | Power |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------|-------|
| EL1200M       | 76mm  | 315mm  | 48mm  | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-BF   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type E         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS      | 76mm  | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Type F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS      | 76mm  | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Type F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-CH   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type J         | 1200lm       | 12W   |
| EL900DS-BF    | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type E         | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-CH    | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type J         | 900lm        | 9W    |
| EL1200M24V    | 76mm  | 315mm  | 48mm  | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-GB   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-BF   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type E         | 1200lm       | 12W   |
| EL900DS-US    | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type B         | 900lm        | 9W    |

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Stiktype       | Light Output | Power |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------|-------|
| EL1200MS-US   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type B         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-GB   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-CH   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type J         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200D24V    | 76mm  | 315mm  | 48mm  | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL900DS       | 76mm  | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Type F | 900lm        | 9W    |
| EL900D        | 76mm  | 314mm  | 48mm  | NA             | 900lm        | 9W    |
| EL1200DS-US   | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type B         | 1200lm       | 12W   |
| EL900DS-GB    | 76mm  | 364mm  | 48mm  | Type G         | 900lm        | 9W    |

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**