

# Front/bag sokkel rustfrit stål, PFS

Denne sokkel af rustfrit stål muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.



## FUNKTIONER

Beskrivelse: Front og bag sokkel sektioner. Til kabling uden begrænsninger og iht VDE 0113 standard. Soklen indeholder 4 hjørner med aftagelig frontdæksel. Sidepanelerne PSS skal bestilles separat. Udført i hhv. 100 mm og 200 mm højde. 200 mm høje sokler leveres med et bagdæksel til kabelføring og består af to aftagelige paneler 100 mm høje. Frontdækslet er et enkelt panel 200 mm højt. Alle paneler har dobbelt retur på hvert panel for ekstra styrke.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål. Hjørner 2 mm og paneler 1.5 mm.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: 1x front sokkel og 1x bag sokkel med monteringsmateriale.

Monteringskrav: Tilføj sidepaneler PSS for en komplet sokkel.

**Tykkelse:** 1.5mm  
**Finish:** Poleret

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Produktfamilie | Materiale           | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|---------------------|--------------------|
| PFS1100       | 100mm | 1000mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS1100-316   | 100mm | 1000mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS2120       | 200mm | 1200mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS2060       | 200mm | 600mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS1060       | 100mm | 600mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS2080-316   | 200mm | 800mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS2100-316   | 200mm | 1000mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS1080-316   | 100mm | 800mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS1120-316   | 100mm | 1200mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS1120       | 100mm | 1200mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Produktfamilie | Materiale           | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|---------------------|--------------------|
| PFS1080       | 100mm | 800mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS2080       | 200mm | 800mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS1060-316   | 100mm | 600mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS2100       | 200mm | 1000mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 304 | Lakeret Stål       |
| PFS2120-316   | 200mm | 1200mm | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |
| PFS2060-316   | 200mm | 600mm  | 60mm  | Free-Standing  | Stainless Steel 316 | Lakeret Stål       |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For skabe i 1600 mm bredde anvendes 2x800 mm sokler.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**