

Flangeplader med knockouthuller | Vægskabe, AFK



Det nødvendige antal huller til kabelindgange kan let laves i denne indføringsplade af stål, så der er plads til den ønskede kabelføring.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Flangeplader med knockouthuller ifølge tabel.

Materiale: 1.4 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 stk.

Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Tykkelse: 1.4mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S	310mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S	410mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

