

Hængslet tastaturbakke, DPK



Hængslet tastaturbakke, der er nem at montere og rummer tastatur og mus, til en konfiguration med deldøre. Musemåtten kan trækkes ud af bakken til enten højre eller venstre side. Den er udstyret med en ergonomisk panelstøtte, som gør det nemt at indtaste data. Tastaturbakken kan lukkes for at forhindre tyveri eller hærværk.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Vandret hængslet tastaturbakke med udtræks musemåtte (venstrehånd eller højrehånd). Udstyret med panel stag. Når tastaturbakken er foldet ud, forsegles kabinettet for støvindtrængen på grund af et lukket kammer.

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 44.

Flangeåbning | størrelse: Maks. tastatur højde 50 mm, bredde 470 mm og dybde 186 mm.

Pakke størrelse: 1 dør med hængsler, lås, støtte til tastaturmontering og musemåtte. Inklusiv monteringsmateriale.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Produktfamilie	Materiale	Finish	Farve
DPK06R5	250mm	600mm	Free-Standing	Stål	Plated	Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.