


Vægskabe i hygiejnisk design, HDW



nVent HOFFMANs serie af vægskabe i hygiejnisk design er designet og konstrueret vha. specielle materialer i forhold til høje sanitære krav og nem grundig rengøring. De højpolerede overflader sammen med en høj beskyttelsesgrad hjælper med at reducere tid til rengøring og vedligeholdelse.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

FUNKTIONER

Materiale: Kabinet: 1.5 mm. Dør: 2 mm. AISI 304L slebet rustfrit stål. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Krop: Monoblokkabinet, bukket og fuldsvejst. Den øverste del af skabskabinettet er udstyret med et skrånende tag i en vinkel på 30° mod fronten, hvilket ender med et 30 mm udhæng for at undgå, at der drypper væske ned på pakningen og døren.

Dør: Foldet med en skråningsvinkel på 8° på alle sider. Overflademønteret med 120° åbning. Skjulte zinkbelagte stålhængsler med låsestift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er ikke nødvendig).

Indvendige hængsler: Dørhængslet er specielt designet til at blive skjult inde i skabet, når døren lukkes for at undgå, at der samler sig snavs, hvilket gør skabet nemt at rengøre.

Pakning: En aftagelig blå silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner sikrer korrekt forsegling og gør det hurtigere og nemmere at fjerne og udskifte den ved rengøring og udskiftning. Silikonen er kompatibel med FDA 21 CFR 177.2600.

Lås: HD-låsen er lavet af rustfrit stål AISI 316L med blå silikonepakning. Låsene overholder DIN EN 1672-2: 2009.

Montageplade: Fastgjort på M8 gevindstudser påsvejet skabets bagside. Alle sider fra 800 mm og derover styrkes af foldede kanter. Monteringspladen er markeret med lodrette punkter for hver 10 mm for enkel vandret placering af udstyr.

Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard for at undgå hygiejne risici.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål, poleret til Ra < 0.8 µm.

Levering inkluderer: Kabinet med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringsudstyr.


Yderligere informationer: For tilbehør på ydersiden af skabet bedes du se vores afsnit om HD-tilbehør.

Tykkelse (T):	1.5mm
Degree of Slope:	30°
Finish:	Poleret
Materiale:	Stainless Steel 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Panelstørrelse
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE