

Industriel køler, TAL



Den industrielle vandminikøler TAL giver præcision og pålidelighed i et kompakt design. Den høje kølepræcision forbedrer produktionskvaliteten, hvilket fører til mere ensartede og overlegne resultater. Det store udvalg af tilbehør og muligheder giver mulighed for flere køleanlægskonfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov. TAL-køleren har et miljøvenligt design med højtydende komponenter.

INDUSTRISTANDARDS

CE; UKCA

FUNKTIONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kølekredsløb.

Svejset loddet rustfri pladefordamper.

Højeffektiv kondenseringsspole.

Aksial ventilator.

Ikke-jernholdigt materiale, væskekredsløb, ikke-jernholdigt.

Standard væskekredsløb med åben beholder og pumpe.

Indstilleligt væsketemperaturområde: +8 °C to +25 °C



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal spænding	Nominal frekvens	Kølemiddel
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Katalognummer	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	FluidType	Nominel spænding	Nominel frekvens	Kølemiddel
TAL6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALC6	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALB0	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALF9	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Katalognummer	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominel spænding	Nominel frekvens	Kølemiddel
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Elementer kan tilpasses. Kontakt nVent for at konfigurere.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE