

# Industrial minikøler, TCW



Den industrielle vandminikøler giver præcision og pålidelighed i et kompakt design. Den høje kølepræcision forbedrer produktionskvaliteten, hvilket fører til mere ensartede og optimale resultater. Det store udvalg af tilbehør og muligheder giver mulighed for flere køleanlægsconfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov. Minikøleren har et miljøvenligt design med højtydende komponenter.

## FUNKTIONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kølekredsløb.

Svejset loddet rustfri pladefordamper.

Højeffektiv kondenseringsspole.

Aksial ventilator.

Ikke-jernholdigt materiale, væskekredsløb, ikke-jernholdigt.

Standard væskekredsløb med åben beholder og pumpe.

Indstilleligt væsketemperaturområde: +8 °C to +25 °C

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Nominal Capacity Watts @50Hz | Nominal Capacity Watts @60Hz | Fluid Type | Nominel spænding | Nominel frekvens | Kølemiddel   |
|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| TCW31         | 3000W                        | 3450W                        | Water      | 230V             | 50 – 60Hz        | R134a, R513A |
| TCW19         | 2200W                        | 2550W                        | Water      | 230V             | 50 – 60Hz        | R134a, R513A |
| TCW12         | 1600W                        | 1900W                        | Water      | 230V             | 50 – 60Hz        | R134a, R513A |
| TCW41         | 3900W                        | 4450W                        | Water      | 230V             | 50 – 60Hz        | R134a, R513A |

| Katalognummer | Nominal Capacity Watts<br>@50Hz | Nominal Capacity Watts<br>@60Hz | FluidType | Nominel<br>spænding | Nominel<br>frekvens | Kølemiddel      |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| TCW08         | 900W                            | 1100W                           | Water     | 230V                | 50 – 60Hz           | R134a,<br>R513A |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Elementer kan tilpasses. Kontakt nVent for at konfigurere.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**