

Indvendige døre, ADI



Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Dobbelt-bit 3 mm lås; døre 700 mm høje eller derover har 2 låse. Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr. Arbejdsområde H-55, B-108. 19" version er tilgængelig ved forespørgsel. Bearbejdning påkrævet ved rustfrit stål.

Materiale: Dør 1,5 mm lakeret stål og lodrette top og bund profiler 2 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgad: IP 2XC.

Pakke størrelse: Indvendig dør, to lodrette profiler, top og bund profiler samt monteringsstilbehør.

Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035
Tykkelse:	1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Size	Antal låse	Produktfamilie
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wall Mounted

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Size	Antal låse	Produktfamilie
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wall Mounted
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wall Mounted
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wall Mounted
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.