

Indvendige døre, ADIS

Display og indikatorer kan monteres ,på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning påkrævet). Dobbelt-bit 3 mm lås, døre 800 mm høje eller derover har 2 låse. Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraustyr. Arbejdsområde H-55, B-108. 19" version tilgængelig på forespørgsel.

Materiale: Dør 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål, lodret top og bund profiler 2 mm, AISI 304 rustfrit stål.

Tæthedsgad: IP 2XC.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: Indvendig dør, to vertikale profiler, top og bund profiler samt monteringsstilbehør.

Materiale: Stainless Steel 304

Finish: Poleret

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Size	Antal låse	Produktfamilie
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For at ordre 19 tomme versioner, tilføjes I19 til varenummeret, f.eks ADIS04030I19. Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.