


Kompakt version dobbeltdør, MKD



Serien af gulvmonterede kompakte lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MKD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: Skab: 1.35 mm lakeret stål. Tag- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Dør: 2 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Krop: Rammen er bukket fire gange og fuldsvejst. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster, der gør det muligt at justere monteringspladen i dybden.

Dører: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørørramme med 25 mm hulmønster. Standarddøre kan ikke vendes. Der skal bestilles separate døre til venstrehånds døråbning.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxsruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontage. Delte bagpaneler i 1600 mm brede skabe.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Består af tre stykker.

Montageplade: Dobbeltbukkert og justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montage og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, Monteringsplade (undtagelse af PE versioner) og dørørramme. Levering omfatter også bolte til jording. Skabet leveres på en palle med samme bredde som skabet. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Galvaniseret; Struktur Pulvermaling
Body Thickness:	1.35mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	No		
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Yes	1094 x 1094mm	359mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1294 x 894mm	259mm
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	No		
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Yes	1294 x 894mm	359mm
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	No		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Yes	1294 x 1094mm	259mm
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	No		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Yes	1294 x 1094mm	359mm
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Yes	1494 x 1094mm	359mm
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Yes	1494 x 1094mm	459mm
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	No		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Yes	1694 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	No		
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Yes	1694 x 1094mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	No		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Yes	1694 x 1494mm	359mm


Table 2/2

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	No		
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Yes	1694 x 1494mm	459mm
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	No		
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Yes	1894 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	No		
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Yes	1894 x 1094mm	459mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	No		
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Yes	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	No		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Yes	1894 x 1494mm	459mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For ekstra kablingsmuligheder, tilføj PF og PCP sokler.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

