

Industrielt computerskab, MCM



Dette gulvmonterede lakeret stål-skab, MCM, er forudkonfigureret med integreret tilbehør for nem montering af industrielle computere og eksterne enheder. Det kan rekvireres med et enkelt varenummer, hvor alt relevant tilbehør medfølger, hvilket forenkler indkøb.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

GOST

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm stålplade. Top- og sidepaneler: 1.35 mm stålplade. Døre: 2 mm stålplade. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede, omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660. Inklusiv integreret eksternt hulmønster.

Dør: Monteret med to hængsler pr. dør. Topdør med sikkerhedsglas. Synsområde for 14"- 21" skærme. Monteret med 2 stk C21323 låse for topdøren og 2-punks espagnolet-låsesystem med 3 mm dobbelt-bit lås for dør i bunden.

Bagdør: Monteret med hængsler som tillader venstre- eller højrehåndsåbning. Inklusiv dørramme med 25 mm hulmønster. Espagnolet 4-punks låsesystem med standard 3 mm dobbelt-bit lås.

Tastaturpanel: Tastaturpanel, åbnes lodret. Glidende musemåtte tillader venstre- eller højrehåndsbrug. Maks. tastaturdimensioner 470 x 190 x 45 mm. C21323 lås.

Bundplader: Består af tre eller fire (D>600) stk.

Overfladebehandling: Totonet finish. Døre, sidepaneler, top og ramme: Strukturpulvermaling RAL 7035. Tastatursidepaneler og panel til skærmdør: Strukturpulvermaling RAL 7015. Andre farver leveres på forespørgsel.

Egenskaber: Specielt tyverisikret design af top- og sidepaneler. Kun adgang via paneler, når dørene er låst op. Firmanavn kan (eventuelt) indsættes i det øverste panel.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 44 | IK 10. Reduceres til IP 30 med åben tastaturskuffe.

Monteringskrav: Udstyrshylder skal tilføjes.


Levering inkluderer: Ramme med monteret bagdør, sidepaneler, toppanel, skærmdør, tastaturpanel, bundplader og skærmhylde med klemmer til fastgørelse af skærmen. Levering omfatter også bolte til jording. Skabet leveres på en palle med samme bredde som skabet. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

Dørtykkelse:	2mm
Farve:	Light Grey
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vægt
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE