

Kompakt version enkeltdør, MKS



Serien af gulvmonterede kompakte lakeret stål-skabe og med en enkelt dør, MKS, og en IP 55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Denne serie af skabe er velegnet til mange forskellige formål. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet.

INDUSTRISTANDARDE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: Skab: 1.35 mm lakeret stål. Top- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Dør: 2 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Krop: Rammen er bukket fire gange og fuldsvejset. Integrerede dybdeprofiler tillader dybdejustering af montagepladen.

Dør: Monteret med hængsler til venstre- eller højrehåndsåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontering.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet låsesystem. Standard monteret DIN-lås med 3 mm tap. Kan udskiftes med standardindsatser eller Eurocylinder og svinghåndtag.

Bundplader: Består af tre stykker.

Montageplade: Dobbeltbukkert, glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm. Sidder på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montering og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab med monteret dør, bagpanel, tagpanel, bundplader, monteringsplade og dørramme (undtagen PE-version). Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle identisk med skabets bredde. Emballage kan genbruges.

Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035
Body Thickness:	1.35mm
Dørtykkelse:	2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	No		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Yes	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	No		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Yes	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	No		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Yes	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	No		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Yes	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	No		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Yes	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	No		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Yes	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	No		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Yes	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	No		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Yes	1494 x 694mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	No		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Yes	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	No		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Yes	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	No		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Yes	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	No		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Yes	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	No		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Yes	1694 x 494mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	No		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Yes	1694 x 694mm	359mm
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	No		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Yes	1694 x 694mm	459mm

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	No		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Yes	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	No		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Yes	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	No		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Yes	1894 x 694mm	359mm
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	No		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Yes	1894 x 694mm	459mm


Table 3/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	No		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Yes	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	No		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Yes	1894 x 894mm	459mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For ekstra kablingsmuligheder, tilføj PF og PCP sokler.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.