

Kombinationsversion dobbeltdør, MCD



Serien af gulvmonterede kombinerbare lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MCD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakeret stål. Døre: 2 mm lakeret stål. Bag-, tag- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Fuldsvejste åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integreret eksternt hulmønster.

Dører: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Døre kan ikke vendes. Der skal bestilles separate døre for venstre dør med lås og højre dør som slave.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontage. Delte bagpaneler i 1600 mm brede skabe. RD-versionen leveres med bagdør i stedet for bagpanel.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Består af tre eller fire (D>600) stk.

Montageplade: Dobbeltbukket, glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm. Sidder på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montage og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.

Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme (ikke inkluderet i PER5-version). For skabe 2200 mm høje, inkluderer leveringen to stk CMB-profiler monteret i dybde. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på en palle i samme bredde som skabet, så skabet kan klargøres uden at fjerne det fra pallerne. Emballage kan genbruges.

Materiale: Lakeret Stål

Farvekode: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Monteringspladens højde
MCD12125PER5	MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	No	
MCD18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	No	
MCD20124R5		2000mm	1200mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	No	
MCD16125PER5	MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	No	
MCD20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	No	
MCD20106R5		2000mm	1000mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD20126RDR5		2000mm	1200mm	600mm	Yes	
MCD18125PER5		1800mm	1200mm	500mm	No	
MCD18104R5		1800mm	1000mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD20126PER5		2000mm	1200mm	600mm	No	
MCD20085R5		2000mm	800mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD22106R5		2200mm	1000mm	600mm	Yes	82.44mm
MCD22106PER5		2200mm	1000mm	600mm	No	
MCD18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	No	
MCD20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	
MCD20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	No	
MCD20086R5		2000mm	800mm	600mm	Yes	
MCD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	No	
MCD12125R5	MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Yes	

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Monteringspladens højde
MCD18164R5		1800mm	1600mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD18126R5		1800mm	1200mm	600mm	Yes	66.7mm
MCD20088R5		2000mm	800mm	800mm	Yes	74.56mm
MCD20125PER5		2000mm	1200mm	500mm	No	
MCD20108R5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	74.57mm
MCD18124PER5		1800mm	1200mm	400mm	No	

Katalognummer	Artikelnummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Monteringspladens højde
MCD20166PER5		2000mm	1600mm	600mm	No	
MCD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	No	
MCD16125R5		1600mm	1200mm	500mm	Yes	
MCD20086PER5		2000mm	800mm	600mm	No	
MCD20126PERDR5		2000mm	1200mm	600mm	No	
MCD14125R5		1400mm	1200mm	500mm	Yes	
MCD20128RDR5		2000mm	1200mm	800mm	Yes	
MCD18105R5		1800mm	1000mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD18124R5		1800mm	1200mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Yes	
MCD14125PER5	MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	No	
MCD20164R5		2000mm	1600mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20105R5		2000mm	1000mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD18164PER5		1800mm	1600mm	400mm	No	

Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Monteringspladens højde
MCD20125R5		2000mm	1200mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD22126R5		2200mm	1200mm	600mm	Yes	82.44mm
MCD18085PER5		1800mm	800mm	500mm	No	
MCD20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	No	
MCD20166R5		2000mm	1600mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD20124PER5		2000mm	1200mm	400mm	No	
MCD20085PER5		2000mm	800mm	500mm	No	
MCD20126R5		2000mm	1200mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD18086R5		1800mm	800mm	600mm	Yes	
MCD20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	No	
MCD20108PERDR5		2000mm	1000mm	800mm	No	
MCD20165R5		2000mm	1600mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD18086PER5		1800mm	800mm	600mm	No	
MCD18085R5		1800mm	800mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD20128PER5		2000mm	1200mm	800mm	No	
MCD18125R5		1800mm	1200mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD20128R5		2000mm	1200mm	800mm	Yes	74.57mm
MCD20128PERDR5		2000mm	1200mm	800mm	No	
MCD18126PER5		1800mm	1200mm	600mm	No	
MCD22126PER5		2200mm	1200mm	600mm	No	


Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Monteringspladens højde
MCD20104R5		2000mm	1000mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20088PER5		2000mm	800mm	800mm	No	

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE